


«PROJOLLY» из латуни был реализован для выполнения очень блестящих отделок с повышенной поверхностной прочностью. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.

PROJOLLY

НАТУРАЛЬНАЯ/ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ/
ХРОМИРОВАННАЯ (СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ -
MIRROR LINE) / АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М

Артикул	Н мм		
PJON 08	8		
PJON 10	10		
PJON 125	12,5		

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М

Артикул	Н мм		
PJOC 06	6		
PJOC 08	8		
PJOC 10	10		
PJOC 125	12,5		



ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М


Артикул	Н мм		
PJOL 06	6		
PJOL 08	8		
PJOL 10	10		
PJOL 125	12,5		

Глянцевая, окрашенная латунь не подходит для участков, где часто ходят люди и/или для участков, которые часто подвергаются абразивному износу.

ЛАТУНЬ АНТИЧНАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М


Артикул	Н мм		
PJOV 08	8		
PJOV 10	10		
PJOV 125	12,5		

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите PROJOLLY нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. 2. Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. 3. Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4. Положите плитку так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, имеющимися в продаже, такими как Sidol, Smac и подобными продуктами.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ И ЭФФЕКТ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ / ПЛАСТИКА

Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу. *

ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ - ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

Артикул	Н мм	упак. 10 шт	упак. 2 шт
ТРJOC 06-08-10-125/...	6-8-10-12,5		
GIJA 06-08-10-125/...	6-8-10-12,5		

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJA.../10 (упаковка 10 шт) GIJA.../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКА



ТРJOC .../...

СОЕДИНЕНИЕ



GIJA .../...

ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ



CPJ... .../...

CPJD... .../...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ



IPJD... .../...

IPJ... .../...

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ - ГЛЯНЦЕВАЯ ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ

Артикул	Н мм	упак. 10 шт	упак. 2 шт
CPJOL/OC 06/...	6		
IPJOL/OC 06/...	6		
CPJOL/OC 08/...	8		
IPJOL/OC 08/...	8		
CPJOL/OC 10/...	10		
IPJOL/OC 10/...	10		
CPJOL/OL 125/...	12,5		
IPJOL/OC 125/...	12,5		

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJOL.../10 (упаковка 10 шт) CPJOL.../2 (упаковка 2 шт)

В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:
а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу
б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)



При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJD08.



При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IPJD08.

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ - ЛАТУНЬ АНТИЧНАЯ

Артикул	Н мм	упак. 10 шт	упак. 2 шт
CPJOV 08/...	8		
IPJOV 08/...	8		
CPJOV 10/...	10		
IPJOV 10/...	10		
CPJOV 125/...	12,5		
IPJOV 125/...	12,5		

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJOV.../10 (упаковка 10 шт) CPJOV.../2 (упаковка 2 шт)



КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ



КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJD08.

News 2023

* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.