



# PROINTER AL

ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROINTER AL" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. 2. Cortar "PROINTER AL" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. 3. Presionar la aleta del perfil "PROINTER AL" en el cemento cola. 4. Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. 5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

**PROINTER AL** es un perfil en aluminio anodizado con aleta en forma de escocia cóncava con un amplio radio de curvatura que garantiza una perfecta higiene en ambientes públicos e industriales como comedores, hospitales, servicios higienicos, industria alimentaria o quimica. Su sección especial y los tres distintos acabados disponibles, cuatro alturas y todas las piezas especiales, como angulos exteriores, interiores, triaxiales, que permite la colocación del mismo perfil también en en vertical, tan como el angulo interior triaxial, hacen de **PROINTER AL** en aluminio anodizado y brillo, un perfil muy elegante, que se puede facilmente combinar con distintos acabados de revestimientos.



**ALUMINIO ANODIZADO (Plata - Oro) termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm		
PIAA 08	8		
PIAA 10	10		
PIAO 08	8		
PIAO 10	10		

**PIEZAS DE UNION ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TRIAXIALES PROINTER ALUMINIO ANODIZADO (Plata (AA) - Oro (AO)) - Paq. de 2 UD**

Artículo	Paq de 2 Uds
REPI.../2	
RIPI.../2	
RITPI.../2	

Los angulos de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido \*

## GAMA COLORES

ANODIZADOS	
AA - Alu. anodizado plata	AO - Alu. anodizado oro
BRILLO	
BC - Alu. cromo brillo	BO - Alu. oro brillo




**ALUMINIO BRILLO (Cromo - Oro) termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 ML de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm		
PIBC 08	8		
PIBC 10	10		
PIBO 08	8		
PIBO 10	10		


**PIEZAS DE UNION ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TRIAXIALES PROINTER ALUMINIO BRILLO (Cromo (BC) - Oro (BO)) - Paq. de 2 UD**

Artículo	Paq de 2 Uds
REPI.../2	
RIPI.../2	
RITPI.../2	




# PROINTER KL ALL

LATÓN BRILLO Y CROMO  
ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escoger el perfil "PROINTER KL ALL" en función de el acabado requerido. 2. Cortar "PROINTER KL ALL" a la medida necesaria. 3. Aplicar la silicona a lo largo del enlace pared - suelo. 4. Empujar la punta de la flecha del perfil "PROINTER KL ALL" en la silicona y hacerlo adherir a la pared y al suelo.

Los angulos de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido \*



**LATÓN (Cromo / Oro) termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm		
PIKLOL 045	4,5		
PIKLOC 045	4,5		

## TAPONES - PLÁSTICO LACADO

Artículo	Paq de 2 Uds	Paq de 10 Uds
TPIKL .../...		

## GAMA COLORES

OL - Latón brillo	OC - Latón cromado



**ALUMINIO BRILLO (Cromo / Oro) termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm		
PIKLBC 045	4,5		
PIKLBO 045	4,5		

**ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm		
PIKLAA 045	4,5		

## TAPONES - PLÁSTICO LACADO

Artículo	Paq de 2 Uds	Paq de 10 Uds
TPTPIKL .../...		

## GAMA COLORES

AA - Aluminio anodizado plata	BC - Aluminio cromo brillo	BO - Aluminio oro brillo

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.