



PROPLATE

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016
ADESIVO O FORATO



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROPLATE" in funzione del tipo di ancoraggio desiderato e della larghezza desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo:

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione con fori:

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori presenti sullo stesso. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

PROPLATE è un profilo copri fessura, disponibile in acciaio lucido, a sezione piatta con bordi ripiegati per garantire un perfetto appoggio al pavimento. PROPLATE in acciaio inox 1.4016 lucido è indicato ad uso esclusivamente interno e residenziale.



ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed - CON ADESIVO -
lung. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 20 - 30mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETAC 20A	20mm		
PETAC 30A	30mm		
PETAC 40A	40mm		
PETAC 60A	60mm		
PETAC 80A	80mm		

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed - SENZA FORI
lung. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETAC 60	60mm		
PETAC 80	80mm		

A richiesta per il PETAC 60A/80A/60/80, disponibile lo sp. 12/10.

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 FORATO con film protettivo -
lung. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 30mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETAC 30F	30mm		
PETAC 40F	40mm		



ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed
CON ADESIVO lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETAC 309AS	30mm		
PETAC 609AS	60mm		
PETAC 809AS	80mm		

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed
FORATO CON VITI E TASSELLI
- lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm


Articolo	Larghezza		
PETAC 309FS	30mm		

GAMMA COLORI



PROPLATE

OTTONE LUCIDO
ADESIVO O FORATO



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere il PROPLATE di larghezza e materiale desiderato specificando chiaramente se forato o adesivo. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta nella posa del Proplate adesivo pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio. 4. Per la versione forata allineare il profilo e segnare la posizione dei fori usando come riferimento i fori esistenti nel profilo. 5. Inserire i tasselli idonei (solitamente viti Ø 3mm & tasselli 5x25mm). 6. Allineare il profilo e avvitare le viti a testa svasata zincate oppure ottonate.

GAMMA COLORI



PROPLATE è un profilo copri giunto piatto con bordi sagomati per una perfetta aderenza con il pavimento. Prodotto in ottone lucido con film protettivo disponibile con o senza adesivo oppure per certe larghezze anche nella versione forata. Disponibile da 20 - 30 - 40 - 60 - 80 mm di larghezza con film protettivo.



OTTONE LUCIDO thermo packed ADESIVO
lung. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 20/30mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 20A	20mm		
PETOL 30A	30mm		
PETOL 40A	40mm		
PETOL 60A	60mm		
PETOL 80A	80mm		

OTTONE LUCIDO thermo packed SENZA FORI
lung. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 20 mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 20	20mm		
PETOL 60	60mm		
PETOL 80	80mm		

A richiesta per il PETOL 60A/80A/60/80, disponibile lo sp. 13/10.

OTTONE LUCIDO con film protettivo FORATO
lung. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 30 mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 30F	30mm		
PETOL 40F	40mm		

OTTONE LUCIDO thermo packed ADESIVO
lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 308AS	30mm		*
PETOL 408AS	40mm		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 309AS	30mm		
PETOL 309FS	30mm		
PETOL 409AS	40mm		
PETOL 409FS	40mm		*
PETOL 609AS	60mm		*
PETOL 809AS	80mm		*

*"AS" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

"FS" alla fine del codice prodotto = Articolo forato con viti e tasselli

OTTONE LUCIDO thermo packed
lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 3010AS	30mm		
PETOL 4010AS	40mm		
PETOL 4010FS	40mm		*

*"AS" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

"FS" alla fine del codice prodotto = Articolo forato con viti e tasselli

OTTONE LUCIDO thermo packed ADESIVO
lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 3016AS	30mm		*
PETOL 4016AS	40mm		*

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare