


PROTERMINAL CURVE - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 6 мм. Сделан из натуральной латуни длина 2,7 м, высота 8-10-12,5 и 14 мм.

PROELEGANT CURVE

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ




СГИБАЕМАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ В ТЕРМОУПАКОВКЕ
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20 шт. - 54 Лин.М


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Артикул	H mm		
PELONCV 08	8		
PELONCV 10	10		
PELONCV 125	12,5		
PELONCV 14	14		



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ




1. Выбрать PROELEGANT CURVE с необходимой высотой и материалом. 2. Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. 3. Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. 4. В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством. Любые следы окисления могут быть легко удалены определенными химическими веществами (Сидол-Смак, и др.).

PROTERMINAL CURVE - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 6 мм. Сделан из алюминий анодированный серебро длина 2,7 м, высота 8-10-12,5 мм.


PROELEGANT CURVE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ




СГИБАЕМЫЙ АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО В ТЕРМОУПАКОВКЕ
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm		
PELAACV 08	8		
PELAACV 10	10		
PELAACV 125	12,5		



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать PROELEGANT CURVE с необходимой высотой и материалом. 2. Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. 3. Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. 4. В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством. Любые следы окисления могут быть легко удалены определенными химическими веществами (Сидол-Смак, и др.).

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 шт.