

PROEND GRIP является профилем антискольжения для ступеней. Сделан из анодированного алюминия с приклеиваемым, нескользящим вкладышем -20mm толщиной из черного карборунда, который укладывается в соответствующий паз на верхней части профиля после завершения укладки. Профиль крепится с помощью винтов, скрытых затем клейким карборундом, или с помощью силикона и/или самоклеющегося слоя на нижней части профиля, который разработан для обеспечения превосходного схватывания. Произведен из анодированного алюминия с серебряной, золотой или бронзовой отделкой, анодированный слой примерно 15/20 микрон.

PROEND GRIP

ЗОЛОТО - СЕРЕБРО - БРОНЗА АНОДИР.
АЛЮМИНИЙ + ВКЛАДЫШ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ



ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА АНОД. АЛЮМ. самоклеящейся в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н x L mm
PEGR... 5230A	30 X 52

По запросу длина бруска 3 м, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА АНОД. АЛЮМ. самоклеящейся - в термоупаковке
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.



Артикул	Н x L mm
PEGR... 523016AS	30 X 52

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА АНОД. АЛЮМ перфорированный термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н x L mm
PEGR... 5230F	30 X 52

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА АНОД. АЛЮМ перфорированный с винты и вставки - в термоупаковке
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.




Артикул	Н x L mm
PEGR... 523016FS	30 X 52

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - АЮМ. анод. сер. AO - АЮМ. анод. золото AV - АЮМ. анод. бронза
(выбранный цвет Анодированный под серебро) PEGR... 523016AS

Не наносится полоска из клейкого карбида кремния (PROGRIP), необходимо отдельно заказать рулон PGR 20 (см. ниже).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

PROGRIP самоклеящаяся лента из карборунда, состоящая из одной ленты с абразивными гранулами высокой износостойкости. Она обычно используется в общественных и частных помещениях чтобы сделать ступени нескользкими. Лента производится разных цвет и ширины для удовлетворения любой технической и эстетической потребности. Если наносится PROGRIP непосредственно на облицовку, то советуется применять по 2 полосы на каждую ступеньку, закругляя их на концах.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




КЛЕЯЩЕЕ СРЕДСТВО КАРБОРУНД НЕ - СКОЛЬЗЯЩАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ - длина рулона 18,2 Лин.М

Артикул	Ширина mm
PGRN 20	20
PGRB 20	20
PGRT 20	20
PGRG 20	20
PGRY 20	20
PGRM 20	20
PGRN 25	25
PGRB 25	25
PGRT 25	25
PGRG 25	25
PGRY 25	25
PGRM 25	25
PGRN 50	50
PGRB 50	50
PGRT 50	50
PGRG 50	50
PGRY 50	50
PGRM 50	50


КЛЕЯЩЕЕ СРЕДСТВО НЕ - СКОЛЬЗЯЩАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ - длина рулона 18,2 Лин.М

Артикул	Ширина mm
PGRGN 20	20
PGRGN 25	25
PGRGN 50	50

PEGR... 5230A/F



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать подходящий профиль для покрытия края ступеньки. 2. Очистите поверхность, на которую должен быть проложен профиль, убедитесь, что она сухая и без смазки. Не укладывайте полосы при температурах ниже 15 °. 3. Удалите защитную бумагу с клеящего слоя и уложите аккуратно, прижимая равномерно всю поверхность профиля, не используя молоток. Для перфорированного PROEND GRIP, привинтите профиль к ступеньке и прикрепите клейкий карборунд, чтобы скрыть винты.

защитный профиль для ступеней

PROGRIP

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ КАРБОРУНД - 6 ЦВЕТОВ



антискольжение для лестниц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Полностью очистить и обезжирить поверхность места применения. 2. Закруглить концы полосок. 3. Удалить защитную бумагу от клеящего средства и положить PROGRIP применяя ролик. 4. Не применять полосы при температуре ниже 15 градусов, в этом случае нагреть полосы и лестницу. 5. При необходимости, удалить примеси щеткой и предохранить PROGRIP. 6. Во время укладки на плитку, отрезать и закруглить углы полос с внутренней стороны плитки. 7. Тщательно заклеить внешние края полос для предотвращения проникновения воды.