



PROJOLLY

ALUMINIUM BROSSÉ
ARGENT, CUIVRE, NOIR ET TITANE


La ligne PROJOLLY en aluminium brillant offre d'innombrables opportunités d'assortiment avec céramique, sanitaires, bois et marbre. Facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, il est utilisé également comme arête et comme plinthe pour revêtements en parquet, pierres naturelles, moquettes et résine époxy. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carreaux en évitant les ébréchures et les ruptures grâce à sa finition arrondie. Requis par les nouvelles normes européennes pour la sécurité et la prévention des accidents dans les lieux publics et les maisons particulières. Des capsules et des raccords à trois axes pour les angles internes et externes, bouchons de fermeture et raccords sont disponibles. Son utilisation est conseillée avec des baguettes PROLISTEL et PROFINLIST en aluminium brillant.



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir la hauteur du PROJOLLY selon l'épaisseur du revêtement. 2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. 3. Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle. 4. Poser les carreaux en les alignant de façon qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. IMPORTANT: faire très attention aux bords externes du PROJOLLY en aluminium. Ils doivent être protégés des substances agressives comme les colles à action dressante/scellant.



ALUMINIUM BROSSÉ (argent-or-cuivre-titane-noir)
thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML

| Article | H mm | €/ml | €/Pc |
|-----------|------|------|------|
| PJBS 03 | 3 | | |
| PJBS 045 | 4,5 | | |
| PJBS 08 | 8 | | |
| PJBS 10 | 10 | | |
| PJBS 125 | 12,5 | | |
| PJRS 03 | 3 | * | * |
| PJRS 045 | 4,5 | * | * |
| PJRS 08 | 8 | * | * |
| PJRS 10 | 10 | * | * |
| PJRS 125 | 12,5 | * | * |
| PJBOS 03 | 3 | * | * |
| PJBOS 045 | 4,5 | * | * |
| PJBOS 08 | 8 | * | * |
| PJBOS 10 | 10 | * | * |
| PJBOS 125 | 12,5 | * | * |
| PJTS 03 | 3 | * | * |
| PJTS 045 | 4,5 | * | * |
| PJTS 08 | 8 | * | * |
| PJTS 10 | 10 | * | * |
| PJTS 125 | 12,5 | * | * |
| PJNS 08 | 8 | | |
| PJNS 10 | 10 | | |
| PJNS 125 | 12,5 | | |



GAMME COULEURS

| BROSSÉ | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | |
| BS - Alu. argent brossé | RS - Alu. cuivre brossé | TS - Alu. titane brossé |
| | | |
| NS - Alu. noir brossé | | |

DISPONIBLE MINIMUM 100 PCS par couleur et hauteur

| BROSSÉ |
|----------------------|
| |
| BOS - Alu. or brossé |

(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

* Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande

ALUMINIUM BRILLANTÉ (argent, cuivre, titane, noir) / PLASTIQUE

CAPSULES GAUCHES - ALU.BROSSÉ
(argent-or-cuivre-titane-noir)

| Article | H mm | €/cond. 10 Pcs | €/cond. 2 Pcs |
|----------------|-----------|----------------|---------------|
| CPJBS .../... | 08/10/125 | | |
| IPJBS .../... | 08/10/125 | | |
| TPJBS .../... | 08/10/125 | | |
| CPJBOS .../... | 08/10/125 | | |
| IPJBOS .../... | 08/10/125 | | |
| TPJBOS .../... | 08/10/125 | | |
| CPJRS .../... | 08/10/125 | | |
| IPJRS .../... | 08/10/125 | | |
| TPJRS .../... | 08/10/125 | | |
| CPJTS .../... | 08/10/125 | | |
| IPJTS .../... | 08/10/125 | | |
| TPJTS .../... | 08/10/125 | | |
| CPJNS .../... | 08/10/125 | | |
| IPJNS .../... | 08/10/125 | | |
| TPJNS .../... | 08/10/125 | | |


Choisissez le conditionnement et la taille désiré:
Ex: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJBS 10/10

RACCORDS - PLASTIQUE

| Article | H mm | €/cond. 10 Pcs | €/cond. 2 Pcs |
|--------------|-----------|----------------|---------------|
| GJJA .../... | 08/10/125 | | |

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:
Ex: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - GJJA 10/10

CAPSULES EXTERNE



CAPSULES INTERNE



Sur demande, les capsules droites sont disponibles, elles doivent être utilisées seulement dans les cas suivants:
A) Quand il y a la nécessité de poser le profilé avec la base coupée perpendiculaire par rapport au sol;



Il faut ajouter au sigle la lettre D. Exemple: CPJDBS 08. Il faut ajouter au sigle la lettre D. Exemple: IPJDBS 08.

B) comme alternative au bouchon de finition (côté droit).



CAPSULES GAUCHES CAPSULES DROITS
Il faut ajouter au sigle la lettre D. Exemple: CPJDBS 08.

BOUCHON DE FERMETURE



RACCORD



* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir

Les prix se réfèrent à des boîtes entières. L'augmentation sera du 10% pour des commandes de 10 pièces minimum et du 20% pour celles de moins de 10 pièces.